

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.11/16-8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.11/16-8
GTIN	4062406051846
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 42,86 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 39,9 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	39,9 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Ukupna duljina L	220 mm
Navoji po colu	8
Dubina navoja	107,15 mm
Broj oštrica Z	4

Broj steznih utora	4
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	29 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	42,86 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.11/16-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje