

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 2-12
GTIN	4062406052126
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 48,8 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D _s	40 mm
Navoji po colu	12
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	32 mm

Nagib navoja	2,117 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	127 mm
Ø osnovne rupe	48,8 mm
Ø navoja	50,8 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje