

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/16-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 7/16-14
GTIN	4062406050528
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,3 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,814 mm
Dubina navoja	27,78 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	9,3 mm
Ø navoja	11,112 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Navoji po colu	14
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	110 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	7/16-14 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje