

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/16-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.3/16-16
GTIN	4062406051280
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 30,162 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28,7 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	16
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	18 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	22 mm

Nagib navoja	1,588 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ø navoja	30,162 mm
Ø osnovne rupe	28,7 mm
Dubina navoja	75,4 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/16-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje