

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.1/8-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 1.1/8-18
GTIN	4062406051204
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 28,575 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 27,35 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	18 mm
Ø navoja	28,575 mm
Dubina navoja	71,44 mm
Ø osnovne rupe	27,35 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E

Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	22 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	1.1/8-18 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje