

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.3/4-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 1.3/4-8
GTIN	4062406051914
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 44,45 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 41,4 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	111,1 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	8
Ø drške D _s	36 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	29 mm
Ø osnovne rupe	41,4 mm

Nagib navoja	3,175 mm
Ø navoja	44,45 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	220 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.3/4-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje