

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 7/16-18
GTIN	4062406050504
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,75 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Navoji po colu	18
Ø osnovne rupe	9,75 mm
Dubina navoja	27,78 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Ø navoja	11,112 mm
4-kutna drška □	7 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	7/16-18 UNS LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje