

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/8-11

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130046 5/8-11 |
| GTIN | 4062406050764 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 15,875 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,53 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Ø drške D _s | 12 mm |
| Navoji po colu | 11 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Standard | DIN 376 |
| 4-kutna drška □ | 9 mm |
| Ø navoja | 15,875 mm |
| Broj steznih utora | 3 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 39,7 mm |
| Ukupna duljina L | 110 mm |
| Nagib navoja | 2,309 mm |
| Ø osnovne rupe | 13,53 mm |
| Vrsta navoja | UNC-LH |
| Veličina navoja | 5/8-11 UNC LH |
| Prevlaka | TiN |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |