

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3/4-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 18 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	47,63 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	19,05 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	18 mm

4-kutna drška □	11 mm
Navoji po colu	20
Nagib navoja	1,27 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	3/4-20 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje