

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.7/16-12

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 130046 1.7/16-12 |
| GTIN | 4062406051563 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 36,512 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 28 mm

4-kutna drška □: 22 mm

Ø osnovne rupe: 34,5 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------|
| Broj steznih utora | 4 |
| Ø osnovne rupe | 34,5 mm |
| 4-kutna drška □ | 22 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Nagib navoja | 2,117 mm |
| Ø navoja | 36,512 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Navoji po colu | 12 |
| Ø drške D _s | 28 mm |
| Dubina navoja | 91,28 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Veličina navoja | 1.7/16-12 UN LH |
| Prevlaka | TiN |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |