

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.7/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 1.7/8-20
GTIN	4062406051976
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 47,625 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 46,42 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	46,42 mm
Ø navoja	47,625 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L	250 mm
Dubina navoja	119 mm
Rezni materijal	HSS E

Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Navoji po colu	20
4-kutna drška □	29 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.7/8-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje