

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 7/8-18
GTIN	4062406050955
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	55,56 mm
Ø drške D _s	18 mm
Rezni materijal	HSS E

Nagib navoja	1,411 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Ø osnovne rupe	21 mm
Ø navoja	22,225 mm
Navoji po colu	18
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	7/8-18 UNS LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje