

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 13/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 13/16-20
GTIN	4062406050894
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 20,638 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₃: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,6 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	51,6 mm
Navoji po colu	20
Ukupna duljina L	140 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E

Ø osnovne rupe	19,6 mm
Ø drške D _s	18 mm
Ø navoja	20,638 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	14,5 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	13/16-20 UNF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje