

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/8-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 7/8-20
GTIN	4062406050948
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 22,225 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21,15 mm

**Tehnički opis**

Dubina navoja	55,56 mm
Ø osnovne rupe	21,15 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	20
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
4-kutna drška □	14,5 mm

Ø navoja	22,225 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	7/8-20 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje