

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 5/8-16
GTIN	4062406050733
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 15,875 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,4 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	14,4 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Navoji po colu	16
Ø drške D _s	12 mm
Dubina navoja	39,7 mm
Broj oštrica Z	3

Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	9 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	15,875 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	5/8-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje