

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.6-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.6-40
GTIN	4062406050023
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,505 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,95 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	40
Standard	DIN 371
Dubina navoja	8,8 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,95 mm
Ø navoja	3,505 mm
Ø drške D _s	4 mm

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,635 mm
4-kutna drška □	3 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	56 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	6-40 UNF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje