

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.2-56

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 2,184 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D₃: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,78 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	1,78 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	5,46 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Navoji po colu	56
Broj oštrica Z	3

Ø drške D _s	2,8 mm
Nagib navoja	0,454 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Ø navoja	2,184 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	2-56 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje