

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.8-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,166 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D₃: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,42 mm

Tehnički opis

Ø navoja	4,166 mm
Dubina navoja	10,4 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,794 mm
Navoji po colu	32
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	3,42 mm

Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	3,4 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	4,5 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	8-32 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje