

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 9/16-24**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 9/16-24
GTIN	4062406050634
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNEF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 14,288 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 13,4 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	14,288 mm
4-kutna drška □	9 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	13,4 mm
Navoji po colu	24
Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm

Nagib navoja	1,058 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	35,72 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNEF-LH
Veličina navoja	9/16-24 UNEF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje