

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.8-36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 36

Ø navoja: 4,166 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	10,4 mm
Navoji po colu	36
4-kutna drška □	3,4 mm
Nagib navoja	0,706 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	4,5 mm
Broj steznih utora	3

Ø osnovne rupe	3,5 mm
Ø navoja	4,166 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	63 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	8-36 UNF LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje