

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4.1/4-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 4.1/4-16
GTIN	4062406053079
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 107,95 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 106,45 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	12
Ø drške D _s	56 mm
Ø navoja	107,95 mm
Broj steznih utora	12
Navoji po colu	16
Dubina navoja	161,925 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ø osnovne rupe	106,45 mm

Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška □	44 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	4.1/4-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje