

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.1-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 64

Ø navoja: 1,854 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,5 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	0,399 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	1,854 mm
Ø osnovne rupe	1,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371

Ukupna duljina L	45 mm
Navoji po colu	64
Dubina navoja	4,635 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Broj oštrica Z	2
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	1-64 UNC LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje