

Garant**VHM svrdlo za centriranje A, TiAlN, Ø DC k13: 3,15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121001 3,15
GTIN	4045197596529
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Brušen od VHM šipke. Spiralno užljebljen.
Za materijale do **62 HRC**.

Tehnički opis

za Ø obratka	30 – 40 mm
Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø D _c	3,15 mm
Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,08 mm/okr
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 333
Tip	A
Tolerancija nazivnog Ø	k13
Kut upuštanja	60 stupanj
Smjer rezanja	desno

Drška	Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za centriranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	20 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	15 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	H
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		