

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4.3/4-10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 4.3/4-10
GTIN	4062406053222
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 120,65 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 118,35 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	12
Ø osnovne rupe	118,35 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	44 mm
Dubina navoja	180,975 mm
Ø navoja	120,65 mm
Broj steznih utora	12
Navoji po colu	10

Ukupna duljina L	180 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	4.3/4-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje