

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 2.1/4-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130050 2.1/4-8
GTIN	4062406052270
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 54,1 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	45 mm
Navoji po colu	8
Ø osnovne rupe	54,1 mm
4-kutna drška □	35 mm
Ø navoja	57,15 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Dubina navoja	85,73 mm
Nagib navoja	3,175 mm

Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2.1/4-8 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje