

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, bez prevlake, tip: 4.5/8-12**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130050 4.5/8-12
GTIN	4062406053185
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 117,5 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 115,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	115,5 mm
Rezni materijal	HSS
Nagib navoja	2,11 mm
Dubina navoja	176,2 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Navoji po colu	12
Ukupna duljina L	180 mm
Broj oštrica Z	12

4-kutna drška □	44 mm
Ø navoja	117,5 mm
Broj steznih utora	12
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	4.5/8-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje