

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.1/4-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130051 2.1/4-16
GTIN	4062406053369
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 55,65 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	35 mm
Rezni materijal	HSS
Ukupna duljina L	160 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ø osnovne rupe	55,65 mm
Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	85,73 mm

Navoji po colu	16
Ø navoja	57,15 mm
Ø drške D _s	45 mm
Broj steznih utora	6
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.1/4-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje