

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.5/8-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 2.5/8-12
GTIN	4062406055844
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj steznih utora	6
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	39 mm
Ø drške D _s	50 mm
Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	100 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Ø osnovne rupe	64,7 mm
Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	12
Ø navoja	66,675 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.5/8-12 UN LH

Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje