

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3.3/4-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 3.3/4-14
GTIN	4062406054045
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 95,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 93,6 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	44 mm
Ø navoja	95,25 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Dubina navoja	142,88 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Rezni materijal	HSS
Navoji po colu	14

Broj oštrica Z	10
Ø osnovne rupe	93,6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Broj steznih utora	10
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	3.3/4-14 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje