

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3.1/8-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130055 3.1/8-8
GTIN	4062406054953
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 79,375 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 76,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	8
4-kutna drška □	39 mm
Dubina navoja	119 mm
Ø navoja	79,375 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Navoji po colu	8
Ukupna duljina L	160 mm
Ø drške D _s	50 mm

Ø osnovne rupe	76,4 mm
Broj steznih utora	8
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.1/8-8 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje