

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 4.1/4-12**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 4.1/4-12
GTIN	4062406056483
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 107,95 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 105,9 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	180 mm
Dubina navoja	161,925 mm
Broj steznih utora	12
Ø navoja	107,95 mm
Ø osnovne rupe	105,9 mm
Nagib navoja	2,11 mm
Broj oštrica Z	12
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
4-kutna drška □	44 mm
Navoji po colu	12
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	4.1/4-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje