

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 2.1/4-10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 2.1/4-10
GTIN	4062406054526
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 57,15 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 54,75 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	6
Dubina navoja	85,73 mm
Ø osnovne rupe	54,75 mm
Nagib navoja	2,54 mm
4-kutna drška □	35 mm
Navoji po colu	10
Ø navoja	57,15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	45 mm

Ukupna duljina L	160 mm
Rezni materijal	HSS
Broj oštrica Z	6
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	2.1/4-10 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje