

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 4-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130056 4-16
GTIN	4062406056384
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 101,6 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 100,1 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	16
Nagib navoja	1,588 mm
Broj steznih utora	12
Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	100,1 mm
Ø drške D _s	56 mm
Dubina navoja	152,4 mm
4-kutna drška □	44 mm

Ø navoja	101,6 mm
Broj oštrica Z	12
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	4-16 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje