

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 4.3/4-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130055 4.3/4-12
GTIN	4062406055479
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 120,65 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

 Ø drške D_s: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 118,7 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	44 mm
Navoji po colu	12
Ø navoja	120,65 mm
Broj oštrica Z	12
Ø drške D _s	56 mm
Nagib navoja	2,11 mm
Broj steznih utora	12
Ukupna duljina L	180 mm

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	180,975 mm
Ø osnovne rupe	118,7 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	4.3/4-12 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje