

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3.3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 3.3/4-16
GTIN	4062406055165
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 95,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 93,75 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	93,75 mm
Navoji po colu	16
Dubina navoja	142,88 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	95,25 mm
Broj oštrica Z	10
4-kutna drška □	44 mm

Broj steznih utora	10
Ø drške D _s	56 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.3/4-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje