

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 4.3/4-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130055 4.3/4-14
GTIN	4062406055462
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 120,65 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 119 mm

Tehnički opis

Ø navoja	120,65 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Broj steznih utora	12
Navoji po colu	14
Broj oštrica Z	12
4-kutna drška □	44 mm
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	180,975 mm

Ø osnovne rupe	119 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Ø drške D _s	56 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	4.3/4-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje