

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3.1/4-10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130056 3.1/4-10
GTIN	4062406056131
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 82,55 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 80,25 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	50 mm
Dubina navoja	123,83 mm
Navoji po colu	10
Rezni materijal	HSS
Ukupna duljina L	160 mm
Ø navoja	82,55 mm
4-kutna drška □	39 mm
Broj oštrica Z	8

Nagib navoja	2,54 mm
Ø osnovne rupe	80,25 mm
Broj steznih utora	8
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	3.1/4-10 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje