

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 4.1/2-14

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130055 4.1/2-14
GTIN	4062406055400
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 114,3 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 112,65 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	171,45 mm
Ø osnovne rupe	112,65 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ø navoja	114,3 mm
Navoji po colu	14
Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	12
Broj oštrica Z	12

Ø drške D _s	56 mm
Nagib navoja	1,814 mm
4-kutna drška □	44 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	4.1/2-14 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje