

## Garant

### Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 3.1/2-18



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130051 3.1/2-18
GTIN	4062406053925
Razred artikla	10N

#### Opis

##### Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 88,9 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 87,6 mm

#### Tehnički opis

Rezni materijal	HSS
Nagib navoja	1,411 mm
Broj oštrica Z	10
Dubina navoja	133,35 mm
Ø osnovne rupe	87,6 mm
Ø navoja	88,9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm

Broj steznih utora	10
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	39 mm
Navoji po colu	18
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	3.1/2-18 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje