

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 2.5/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 2.5/8-16
GTIN	4062406053574
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 66,675 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 65,15 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	6
Dubina navoja	100 mm
Navoji po colu	16
Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	6

Nagib navoja	1,588 mm
4-kutna drška □	39 mm
Ø navoja	66,675 mm
Ø osnovne rupe	65,15 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.5/8-16 UN LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje