

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3.1/2-12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130055 3.1/2-12 |
| GTIN | 4062406055080 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 88,9 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 86,9 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Ukupna duljina L | 160 mm |
| Broj steznih utora | 10 |
| Dubina navoja | 133,35 mm |
| Nagib navoja | 2,11 mm |
| Navoji po colu | 12 |
| 4-kutna drška □ | 39 mm |
| Ø drške D _s | 50 mm |
| Broj oštrica Z | 10 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS |
| Ø navoja | 88,9 mm |
| Ø osnovne rupe | 86,9 mm |
| Vrsta navoja | UN |
| Veličina navoja | 3.1/2-12 UN |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |