

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 3.1/4-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130056 3.1/4-12
GTIN	4062406056124
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 82,55 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 80,5 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	39 mm
Ø drške D _s	50 mm
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	123,83 mm
Ø navoja	82,55 mm
Nagib navoja	2,11 mm
Ø osnovne rupe	80,5 mm
Navoji po colu	12

Broj steznih utora	8
Broj oštrica Z	8
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	3.1/4-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje