

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.5/8-8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130056 2.5/8-8
GTIN	4062406055851
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 66,675 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

 Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 64,7 mm

Tehnički opis

4-kutna drška □	39 mm
Broj oštrica Z	6
Navoji po colu	8
Ø navoja	66,675 mm
Dubina navoja	100 mm
Ø osnovne rupe	64,7 mm
Ø drške D _s	50 mm
Nagib navoja	3,175 mm

Ukupna duljina L	160 mm
Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	6
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.5/8-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje