

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3.1/2-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130055 3.1/2-16
GTIN	4062406055066
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 88,9 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

 Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 87,4 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	133,35 mm
4-kutna drška □	39 mm
Navoji po colu	16
Ø osnovne rupe	87,4 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Nagib navoja	1,588 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	50 mm

Broj oštrica Z	10
Ø navoja	88,9 mm
Broj steznih utora	10
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	3.1/2-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje