

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 2.3/8-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 2.3/8-8
GTIN	4062406055721
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 60,325 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 57,3 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	60,325 mm
Ø osnovne rupe	57,3 mm
Navoji po colu	8
Rezni materijal	HSS
Broj steznih utora	6
4-kutna drška □	39 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Broj oštrica Z	6

Ø drške D <sub>s</sub>	50 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Dubina navoja	90,49 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	2.3/8-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje