

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 5-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130051 5-10
GTIN	4062406054410
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 127 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₃: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 124,7 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2,54 mm
Navoji po colu	10
Dubina navoja	190,5 mm
Ø navoja	127 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Broj oštrica Z	12
Ø osnovne rupe	124,7 mm
4-kutna drška □	44 mm

Ø drške D _s	56 mm
Broj steznih utora	12
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	5-10 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje