

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 5-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130056 5-14
GTIN	4062406056650
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Navoji po colu	14
Broj oštrica Z	12
Broj steznih utora	12
Dubina navoja	190,5 mm
Ø navoja	127 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ø osnovne rupe	125,35 mm
4-kutna drška □	44 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	56 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	5-14 UNS LH

Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje