

HOLEX®
Plošna stezna glava oblik AD, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 40 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300300 40
GTIN	4045197700926
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 3 μm

Duljina izboja A-dimenzija: 120 mm

Vanjski Ø D: 80 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 32

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	80 mm

Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50	308740 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50

Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308820 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50