

HOLEX®
Stezna glava oblik ADB s rashladnim kanalima, SK 40 A = 100, Stezni Ø D1: 18 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300265 18
GTIN	4045197701206
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

S rashladnim kanalima.
Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: ADB

Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 16

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D ₁	18 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 40	308740 40
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
	308615 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308820 40
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Pritezni svornjak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40