

**Garant****Weldon produžetak, cilindričan, uzak, stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300415 20
GTIN	4045197701855
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Cilindrični držač s Weldon drškom i jednim steznim vijkom za stezanje alata. Dostupan prolazni otvor od Ø6 mm za **unutarnje hlađenje**.

**Izvedba:**

Izvedba steznog vijka: M16 × 1 – SKT 5

**Prednost:**

Uska konstrukcija i varijacije steznih duljina zaslužne su za minimalno ometanje kontura.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak br. 300416.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	160 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	31 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
	308700 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

Stezni vijak za mikroprihvate veličina navoja M16

300416 M16

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30

308765 30

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50

308605 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308760 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308795 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30

308610 30

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308615 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30

308760 30

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

308610 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za  
strmi konus 40

---

308806 40